

ALPHA

3472DVR160P63

EAN 4031582304886



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ○ ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Alpha
外壳类型	带全锁的旋转脚轮，脚轮头端
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	135 kg
静态载重	270 kg
温度范围（最低）	-20 ° C
温度范围（最大）	60 ° C
总高	200 mm
总重量	2.666 kg

轮子

轮体材料	钢板
胎面材料	实心橡胶，黑色
轴承	滚柱轴承
轴	用螺母拧紧
侧盖	无螺纹护罩
直径	160 mm
胎面宽度	40 mm
胎面硬度（A）	85 岸 A

支架

材料	钢板，重型
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
偏移量	55 mm
旋转半径	135 mm
转向干涉	270 mm

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	137 mm
上板宽	105 mm
上板孔长度（最大）	105 mm
上板孔宽度（最小）	75 mm
上板孔宽度（最大）	80 mm
上板孔直径	11 mm

技术图纸

