



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Kappa
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12533 - 重量物向けキャスター
4km/hの耐荷重	2160 kg
6km/hの耐荷重	1800 kg
静荷重	3600 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
温度範囲（最大）	60 °C
取付高	305 mm
総重量	20.134 kg

## 車輪

本体材質	鋳造
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング
車軸	ナットでネジ止め
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	250 mm
トレッド幅	80 mm
トレッドの硬度（A）	92 ショアA

## ハウジング

材料	鋳鉄、鍛鉄、重量系
フォーク形状	幅広い、強化版
旋回ベアリング	2つのボールレース、強化版またはステンレス
オフセット	65 mm
旋回半径	190 mm
旋回径	380 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	175 mm
プレート幅	140 mm
プレート穴長（最大）	140 mm
プレート穴幅（最大）	105 mm
プレート穴径	15 mm

## 図面

