

KAPPA LOAD

9658FTP250P64

EAN 4031582316315



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

| | |
|--------|-----------|
| 回転性能 | ● ● ● ● ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦 | ● ● ● ● ○ |
| 耐食性 | ● ● ● ○ ○ |

コア属性

| | |
|-----------|----------------------|
| 製品名 | Kappa load |
| ハウジングタイプ | 固定キャスター |
| 標準 | EN12533 - 重量物向けキャスター |
| 4km/hの耐荷重 | 2160 kg |
| 6km/hの耐荷重 | 1800 kg |
| 静荷重 | 3600 kg |
| 温度範囲（最小） | -20 °C |
| 温度範囲（最大） | 60 °C |
| 取付高 | 305 mm |
| 総重量 | 16.678 kg |

車輪

| | |
|------------|------------|
| 本体材質 | 鋳造 |
| トレッド材質 | ポリウレタン、鋳造 |
| ベアリング | 精密ボールベアリング |
| 車軸 | ナットでネジ止め |
| スレッドガード | スレッドガード付き |
| 直径 | 250 mm |
| トレッド幅 | 80 mm |
| トレッドの硬度（A） | 92 ショアA |

ハウジング

| | |
|--------|-----------|
| 材料 | 鋳鉄、鍛鉄、重量系 |
| フォーク形状 | 幅広い、強化版 |

フィッティング

| | |
|------------|---------|
| フィッティングタイプ | 長方形プレート |
| プレート長 | 175 mm |
| プレート幅 | 140 mm |
| プレート穴長（最大） | 140 mm |
| プレート穴幅（最大） | 105 mm |
| プレート穴径 | 15 mm |

KAPPA LOAD

9658FTP250P64

EAN 4031582316315



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

