

## OMIKRON

9250STP300P66

EAN 4031582314052



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Omikron
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12533 - 重量物向けキャスター
4km/hの耐荷重	3120 kg
6km/hの耐荷重	2600 kg
静荷重	5200 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
温度範囲（最大）	60 °C
取付高	370 mm
総重量	42.031 kg

## 車輪

本体材質	鋼鉄、重量系
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	300 mm
トレッド幅	100 mm
トレッドの硬度（A）	92 ショアA

## ハウジング

材料	鋳鉄、鍛鉄、重量系
フォーク形状	ストレート
旋回ベアリング	ディープグループボールスラストローラーベアリング
オフセット	90 mm
旋回半径	240 mm
旋回径	480 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	250 mm
プレート幅	200 mm
プレート穴長（最大）	210 mm
プレート穴幅（最大）	160 mm
プレート穴径	17 mm

## 図面

