



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Omikron
Behuizingstype	Wielen
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/h	3120 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	2600 kg
Statisch draagvermogen	5200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	370 mm
Totaal gewicht	42,031 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Plaatstaal, zwaar
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lagering	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	300 mm
Breedte Loopvlak	100 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Vork Vorm	Recht
Zwenklager	Rollager
Offset	90 mm
Zwenk radius	240 mm
Draaicirkel	480 mm

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	250 mm
Breedte plaat	200 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	210 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	160 mm
Diameter plaatgat	17 mm

TECHNISCHE TEKENINGEN

