

ELASTECH

JFC125X32-Ø8

EAN 4031582319941



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪

本体材質	亜鉛ダイカスト
トレッド材質	弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
ベアリング	精密ボールベアリング、ステンレス
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	125 mm
トレッド幅	32 mm
車軸穴径	8 mm
ハブの長さ	35.5 mm
トレッドの硬度 (A)	75 ショアA

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Elastech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	150 kg
静荷重	300 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
温度範囲 (最大)	85 °C
総重量	0.679 kg

図面

