

DURATECH

UOP200X50-Ø20

EAN 4031582323528
Bestellnummer 00002304



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

| | |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten | ● ● ● ● ● |
| Fahrgeräusch | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb | ● ● ● ● ● |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

HAUPTMERKMALE

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktname | Duratech |
| Gehäusetyp | Rad |
| Norm | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 800 kg |
| Statische Tragfähigkeit | 1600 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -25 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C |
| Gesamtgewicht | 1,006 kg |

RAD

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Material des Radkörpers | Polyamid |
| Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper |
| Lager | Präzisionskugellager |
| Fadenschutz | Mit Fadenschutz |
| Durchmesser | 200 mm |
| Breite der Lauffläche | 50 mm |
| Achsloch Durchmesser | 20,1 mm |
| Nabenlänge | 60 mm |
| Härte der Lauffläche (D) | 75 Shore D |

DURATECH

UOP200X50-Ø20

EAN 4031582323528
Bestellnummer 00002304



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

