

ALPHA

3470PVO100P30-13

EAN 4031582304107



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ● ●
Bevægelsesstøj	● ● ● ● ●
Attrition	● ● ● ● ●
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ●

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Alpha
Kabinettype	Drejeligt Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	75 kg
Belastning Statisk	150 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	128 mm
Samlet vægt	0,847 kg

HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Massiv gummi, sort
Leje	Glideleje
Aksel	Skruet med møtrik
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	100 mm
Hjulbane bredde	35 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	85 Shore A

GAFFEL

Materiale	Stålplade, tung
Gaffel Form	Bred
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Udladning	40 mm
Udfaldsradius	90 mm
Udfaldsdiameter	180 mm

MONTERING

Monteringstype	Bolthul
Bolt Huldiameter	13 mm

ALPHA

3470PVO100P30-13

EAN 4031582304107



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

3470...100P30-13

