

ALPHA

3470UER200P30-13

EAN 4031582304374



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ● ●
감원	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Alpha
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	200 kg
적재 용량 정적	400 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	80 °C
총높이	235 mm
전체 체중	2.362 kg

휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	탄성 타이어, 검은색, 가황
베어링	롤러 베어링
차축	너트로 고정
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	200 mm
트레드 폭	46 mm
트레드의 경도(A)	64 육상 A

하우징

재료	강판, 무거움
Fork 외형	다양한
스위블 베어링	볼 레이스 2회
오프셋	55 mm
회전 반경	155 mm
회전 간섭	310 mm

피팅

피팅 유형	볼트홀
볼트 홀 직경	13 mm

ALPHA

3470UER200P30-13

EAN 4031582304374

기술 도면

