

ALPHA

3470UER200P30-13

EAN 4031582304374



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ●
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Alpha
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	200 kg
静态载重	400 kg
温度范围（最低）	-20 ° C
温度范围（最大）	80 ° C
总高	235 mm
总重量	2.362 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	弹性轮胎，黑色，硫化
轴承	滚柱轴承
轴	用螺母拧紧
侧盖	无螺纹护罩
直径	200 mm
胎面宽度	46 mm
胎面硬度（A）	64 岸 A

支架

材料	钢板，重型
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
偏移量	55 mm
旋转半径	155 mm
转向干涉	310 mm

固定件

固定件类型	螺栓孔
螺栓孔直径	13 mm

技术图纸

