

ZETA

4688U00160P63

EAN 4031582308334



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ○ ○ ○ ○
摩擦	● ● ● ● ●
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Zeta
ハウジングタイプ	固定キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	500 kg
6km/hの耐荷重	400 kg
静荷重	1000 kg
温度範囲（最小）	-40 °C
温度範囲（最大）	80 °C
取付高	200 mm
総重量	1.521 kg

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	プレーンベアリング
車軸	ナットでネジ止め
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	160 mm
トレッド幅	40 mm
トレッドの硬度（D）	75 ショアD

ハウジング

材料	スチール、超重量系
フォーク形状	幅広い、強化版

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	137 mm
プレート幅	117 mm
プレート穴長（最大）	105 mm
プレート穴幅（最小）	75 mm
プレート穴幅（最大）	80 mm
プレート穴径	11 mm

図面

