

# ZETA

4688UOO160P63

EAN 4031582308334



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ○ ○ ○ ○
감원	● ● ● ● ●
부식방지	● ● ● ○ ○

## 핵심 속성

제품명	Zeta
하우징 유형	고정 캐스터
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	500 kg
6km/h에서의 적재 용량	400 kg
적재 용량 정적	1000 kg
온도 범위(최소)	-40 °C
온도 범위(최대)	80 °C
총높이	200 mm
전체 체중	1.521 kg

## 휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	플레인 베어링
차축	너트로 고정
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	160 mm
트레드 폭	40 mm
트레드의 경도(D)	75 쇼어 D

## 하우징

재료	강판, 매우 무거움
Fork 외형	다양한 강화

## 피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	137 mm
플레이트 너비	117 mm
플레이트 홀 길이(최대)	105 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	80 mm
플레이트 구멍 직경	11 mm

