

## ZETA

4680UOO160P63

EAN 4031582307870

Bestillingsnummer 00830068



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ○ ○ ○ ○
Attrition	● ● ● ● ●
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

## PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Zeta
Kabinettype	Drejeligt Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	500 kg
Belastning ved 6 km/t	400 kg
Belastning Statisk	1000 kg
Temperaturområde (minimum)	-40 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Byggehøjde	200 mm
Samlet vægt	2,631 kg

## HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Glideleje
Aksel	Skruet med møtrik
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	160 mm
Hjulbane bredde	40 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	75 Shore D

## GAFFEL

Materiale	Stålplade, meget tung
Gaffel Form	Bred, Forstærket
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans, Forstærket eller Rustfri
Udladning	55 mm
Udfaldradius	135 mm
Udfalddiameter	270 mm

## MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	137 mm
Pladebredde	105 mm
Længde på pladehul (maksimum)	105 mm
Pladehulbredde (minimum)	75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	80 mm
Pladehullets diameter	11 mm

# ZETA

4680UOO160P63

EAN 4031582307870  
Bestillingsnummer 00830068



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEKNISKE TEGNINGER

