

# PURETECH

DIR100x30-Ø12

EAN 4031582317756

Wielkern van geperst staalplaat, met grijze niet-strepende rubberband, wielnaaf op rollager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product

## Technische gegevens

Wieldiameter	100 mm
Wielbreedte	30 mm
Asgat-Ø	12 mm
Naaflengte	44.4 mm
Temperatuur	- 20 / + 85 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	0.278 kg
Hardheid van de band	Shore A 80
Dyn. draagvermogen	70 kg
Statisch draagvermogen	140 kg

## Afmetingen



## Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○