

PURETECH

DVR160x40-Ø20

EAN 4031582070071

Radkörper aus Stahlblech, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, Rollenlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Abbildung kann vom Original abweichen

Technische Daten

Rad-Ø	160 mm
Radbreite	40 mm
Achsloch-Ø	20 mm
Nabenlänge	58 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 85 °C
Norm	EN 12532
Eigengewicht	0.993 kg
Härte der Lauffläche	Shore A 80
Tragfähigkeit	135 kg
Tragfähigkeit (statisch)	270 kg

Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ○ ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○