

# INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32

EAN

4031582550399



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ●
動きのノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ● ○

## コア属性

製品名	Integral assist
WeAssist 対応	✓
製品タイプ	センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター
標準	EN12531 - 病院用ベッドキャスター
4km/hの耐荷重	150 kg
静荷重	450 kg
温度範囲（最小）	-10 °C
温度範囲（最大）	40 °C
取付高	183 mm
全幅	110.5 mm
総重量	4.625 kg
保護タイプ	IPX6 (電子部品装着時のみ)
許容周囲温度	動作温度 5 °C ~ 40 °C、湿度 20% ~ 80%

## 車輪

本体材質	鋼鉄
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	ハブモーター
トレッド色	スレートグレー (RAL7015)
直径	150 mm
トレッド幅	50 mm
トレッドの硬度 (A)	85 ショアA

## ハウジング

旋回ベアリング	精密ボールベアリング
色	グレーホワイト (RAL9002)
オフセット	40 mm
旋回半径	115 mm
旋回径	230 mm
ドーム径	110.5 mm

# INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32

EAN 4031582550399

## フィッティング

フィッティングタイプ	プロファイルバー用カム穴付きシステム、ショート版
ボルト径	32 mm
ボルト長	50 mm
ボルトねじ位置	7 mm
ボルト取付穴数	4

## 追加情報

モータータイプ : ブラシレス直流 (BLDC)

## 駆動ユニット走行モーター

公称電圧	26 V
公称出力	190 W
公称トルク	6.5 N
公称速度	7.6 km/h
移動の道順	前後方向

# INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32

EAN

4031582550399

## 図面

