

E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60

EAN 4031582497885



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Max. Geschwindigkeit 6 km/h

Stellmotor

| | |
|---------------------------------|--|
| Nennspannung | 24 V DC |
| Nenndrehmoment | 4 Nm |
| Nennleistung | 14,8 W |
| Nenndrehzahl | 35,3 min ⁻¹ |
| Nennstrom | 3,5 A |
| Betriebsart | periodisch S3 |
| Zulässige Umgebungsbedingungen | Betriebstemperatur 5 bis 50° C (empfohlen 15 bis 50° C), Luftfeuchtigkeit 90%, nicht kondensierend |
| Zulässige Lagerungstemperaturen | -10 bis +40 °C |
| Schutzart | IP X4 (Spritzwasser von allen Seiten, alle Stecker eingesteckt) |

Vorteile im Überblick

| | |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten | ● ● ● ● ● |
| Fahrgeräusch | ● ● ● ○ ○ |
| Verschleißbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |