

NOVATECH

FTP200x50-Ø25 HL60

EAN 4031582329650

Корпус на колело от чугун, работна повърхнина от излят полиуретан, прецизен сачмен лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Снимката може да се различава от оригиналния продукт

Технически данни

Диаметър на колело	200 мм
Ширина на гумите	50 мм
Отвор на оста-Ø	25 мм
Дължина на втулката	60 мм
Температура	- 10 / + 60 °C
Стандарт	EN 12533
Тегло	4.047 кг
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор D 42
Динамична товарносимост	1000 кг
Статична товарносимост	2000 кг

Размери



Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ● ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ● ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

Устройство и монтаж

