

NOVATECH

FTP200x60-Ø25 HL60

EAN 4031582329674

Корпус на колело от чугун, работна повърхнина от излят полиуретан, прецизен сачмен лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Снимката може да се различава от оригиналния продукт

Технически данни

Диаметър на колело	200 мм
Ширина на гумите	60 мм
Отвор на оста-Ø	25 мм
Дължина на втулката	60 мм
Температура	- 10 / + 60 °C
Стандарт	EN 12533
Тегло	5.347 кг
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор D 42
Динамична товароносимост	1200 кг
Статична товароносимост	2400 кг

Размери



Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ● ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ● ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

Устройство и монтаж

