

## P10-40x22 / 8

EAN 4031582320138

stift met U-plaat



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product

### Technische gegevens

Plaatafmeting	40 x 22 mm
Boutgatafstand	32 mm
Bevestigingsgat	4 mm
Bouwhoogte	8 mm
Eigen gewicht	0.028 kg
Dyn. draagvermogen	40 kg
Statisch draagvermogen	80 kg

### Kenmerken

Rolweerstand	○ ○ ○ ○ ○
Verplaatsingsgeluid	○ ○ ○ ○ ○
Strepen	○ ○ ○ ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○