

P10-40x22 / 8

EAN 4031582320138

стержень з U-образною пластиною



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Технічні характеристики

| | |
|-----------------------------------|------------|
| розмір пластини | 40 x 22 мм |
| Центри отворів диску | 32 мм |
| Отвір диску | 4 мм |
| Загальна висота | 8 мм |
| Вага | 0.028 кг |
| Вантажопідйомність | 40 кг |
| допустиме навантаження (статичне) | 80 кг |

Advantages at a glance

| | |
|--------------------------|-----------|
| Характеристики обертання | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Шум при переміщенні | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Тертя | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Стійкий до корозії | ● ● ● ○ ○ |