

P11-40x25 / 8

EAN 4031582320206

стержень с L-образной крепежной панелью



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Технические характеристики

Размер панели	40 x 25 мм
Отверстия панели	32 мм
Отверстие панели	4 мм
Общая высота	8 мм
Допустимая динамическая нагрузка	40 кг
Допустимая статическая нагрузка	80 кг

Advantages at a glance

Качество качения	○ ○ ○ ○ ○
Шум движения	○ ○ ○ ○ ○
Трение	○ ○ ○ ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○