

BASETECH

P00080x34- 12 RAL9011

EAN 4031582320732

ホイールセンター：ポリプロピレン
プレーンベアリング

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

技術データ

ホイール径	80 mm
ホイール幅	34 mm
車軸穴直径	12.1 mm
ハブの長さ	44.4 mm
耐熱温度	- 20 / + 60 摂氏
規格	EN 12532
重さ	0.064 kg
タイヤの硬さ	shore D 65
耐荷重	125 kg
静荷重	250 kg

Dimensions



Advantages at a glance

回転抵抗	● ● ● ○ ○
動作ノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ●
さび止め	● ● ● ○ ○