

# BASETECH

POR125x40-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320800

Radkörper aus Polypropylen, Rollenlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Abbildung kann vom Original abweichen

## Technische Daten

Rad-Ø	125 mm
Radbreite	40 mm
Achsloch-Ø	12 mm
Nabenlänge	44.4 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 60 °C
Norm	EN 12532
Eigengewicht	0.2 kg
Härte der Lauffläche	Shore D 65
Tragfähigkeit	200 kg
Tragfähigkeit (statisch)	400 kg

## Abmessungen



## Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○