

PURETECH

PVO080x35-Ø12

EAN 4031582321180

Riteņa centrs izgatavots no polipropilēna, protektors: cieta gumija, melns, vienkāršais gultnis



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Tehniskie dati

Riteņa diametrs	80 mm
Riteņa platums	35 mm
Riteņa ass Ø	12.1 mm
Rumbas platums	44.4 mm
Temperatūra	- 20 / + 60 °C
Standarts	EN 12532
Svars	0.151 kg
Kontaktslāņa cietība	Shore A 80
Kravnesība - kustībā	70 kg
Kravnesība - miera stāvoklī	140 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ○ ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ○ ○ ○
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○