

PURETECH

PVO200x50-Ø20

EAN 4031582321227

Centro della ruota in polipropilene.
Fascia: gomma vulcanizzata nera, mozzo a foro passante

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

Diametro ruota	200 mm
Larghezza della ruota	50 mm
Foro asse Ø	20.1 mm
Lunghezza mozzo	58 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso	1.155 kg
Durezza della fascia	Shore A 80
Portata	205 kg
Portata statica	410 kg

Dimensioni



Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ○ ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ○ ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○