

PURETECH

PVR080x35-Ø12

EAN 4031582321241

Střed kolečka vyroben z polypropylénu, Běhoun: gumová obruč, černá, jehlové ložisko

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

Technické údaje

Průměr kolečka	80 mm
Šířka kola	35 mm
Osa kolečka Ø	12 mm
Délka náboje	44.4 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	0.164 kg
Tvrdost běhounu	Shore A 80
Dynamická nosnost	70 kg
Statická nosnost	140 kg

Dimensions



Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ○ ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○