

PURETECH

PVR100x35-Ø12

EAN 4031582321258

Polipropilén keréktárcsa, tömör fekete gumi futófelület, tűgörgős csapágy



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




A kép eltérhet az eredeti terméktől

Műszaki adatok

Kerékátmérő	100 mm
Kerékszélesség	35 mm
Tengelyfurat átmérője	12 mm
Agyhossz	44.4 mm
Hőtartomány	- 20 / + 60 °C
Szabvány	EN 12532
Súly	0.233 kg
Futófelület keménysége	Shore A 80
Terhelhetőség	75 kg
Statikus teherbírás	150 kg

Méretetek



Előnyök egy pillantással

Gördülési ellenállás	● ● ● ○ ○
Mozgás közbeni zaj	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ○ ○ ○
Rozsda elleni védelem	● ● ● ○ ○