

PURETECH

PVR200x50-Ø25

EAN 4031582321319

Центр колеса із поліпропілену, протектор: тверда гума, чорна, роликопідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	200 MM
Ширина колеса	50 MM
Діаметр отвору осі	25 MM
Довжина ступиці	58 MM
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	1.17 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором А 80
Вантажопідйомність	205 кг
допустиме навантаження (статичне)	410 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ○ ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○