

PURETECH

PVR250x60-Ø25

EAN 4031582321340

Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, Rollenlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Abbildung kann vom Original abweichen

Technische Daten

Rad-Ø	250 mm
Radbreite	60 mm
Achslotch-Ø	25 mm
Nabenlänge	74 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 60 °C
Norm	EN 12532
Eigengewicht	2.872 kg
Härte der Lauffläche	Shore A 80
Tragfähigkeit	295 kg
Tragfähigkeit (statisch)	590 kg

Abmessungen



Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ○ ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○