

## S70-10x15 / 10

EAN 4031582321876

trzpień gwintowany, nitowany, z 6-cio kątnym łbem do przykręcania (nad obrotnicą).



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.

### Dane techniczne

Trzpień gwintowany	M 10 x 15 mm
Wysokość zabudowy	6 mm
Masa	0.025 kg
Nośność dynamiczna	80 kg
Nośność statyczna	160 kg

### Zalety

Łatwość toczenia	○ ○ ○ ○ ○
Hałas związany z ruchem	○ ○ ○ ○ ○
Ścieranie	○ ○ ○ ○ ○
Ochrona przed rdzą	● ● ● ○ ○