

## S70-8x15 / 8

EAN 4031582322040

trzpień gwintowany, nitowany, z 6-cio kątnym łbem do przykręcania (nad obrotnicą).



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.

### Dane techniczne

Trzpień gwintowany	M 8 x 15 mm
Wysokość zabudowy	6 mm
Masa	0.02 kg
Nośność dynamiczna	40 kg
Nośność statyczna	80 kg

### Zalety

Łatwość toczenia	○ ○ ○ ○ ○
Hałas związany z ruchem	○ ○ ○ ○ ○
Ścieranie	○ ○ ○ ○ ○
Ochrona przed rdzą	● ● ● ○ ○