

SUPRATECH

PJO100X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320411
Bestellnummer 00001800



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

| | |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

HAUPTMERKMALE

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktname | Supratech |
| Gehäusetyp | Rad |
| Norm | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 80 kg |
| Statische Tragfähigkeit | 160 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
| Gesamtgewicht | 0,129 kg |

RAD

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Material des Radkörpers | Polypropylen |
| Material der Lauffläche | Thermoplastischer Gummi |
| Lager | Gleitlager |
| Fadenschutz | Ohne Fadenschutz |
| Durchmesser | 100 mm |
| Breite der Lauffläche | 32 mm |
| Achsloch Durchmesser | 12,3 mm |
| Nabenlänge | 44,4 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 87 Shore A |

SUPRATECH

PJO100X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320411
Bestellnummer 00001800



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

