

PURETECH

PVO080X35-Ø12

EAN 4031582321180



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	硬質ゴム、黒
ベアリング	プレーンベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	80 mm
トレッド幅	35 mm
車軸穴径	12.1 mm
ハブの長さ	44.4 mm
トレッドの硬度 (A)	80 ショア

パフォーマンス

回転性能	● ● ○ ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ○ ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Puretech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	70 kg
静荷重	140 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
温度範囲 (最大)	60 °C
総重量	0.151 kg

PURETECH

PVO080X35-Ø12

EAN 4031582321180



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

