

PURETECH

PVO200X50-Ø20

EAN 4031582321227
Bestellnummer 00050594



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

| | |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten | ● ● ○ ○ ○ |
| Fahrgeräusch | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb | ● ● ○ ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

HAUPTMERKMALE

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktname | Puretech |
| Gehäusetyp | Rad |
| Norm | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 205 kg |
| Statische Tragfähigkeit | 410 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
| Gesamtgewicht | 1,155 kg |

RAD

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Material des Radkörpers | Polypropylen |
| Material der Lauffläche | Vollgummi, schwarz |
| Lager | Gleitlager |
| Fadenschutz | Ohne Fadenschutz |
| Durchmesser | 200 mm |
| Breite der Lauffläche | 50 mm |
| Achsloch Durchmesser | 20,1 mm |
| Nabenlänge | 58 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 80 Shore A |

PURETECH

PVO200X50-Ø20

EAN 4031582321227
Bestellnummer 00050594



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

