

SUPRATECH

PJO125X32-Ø12

EAN 4031582070231



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	プレーンベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	125 mm
トレッド幅	32 mm
車軸穴径	12.3 mm
ハブの長さ	34.9 mm
トレッドの硬度 (A)	87 ショアA

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Supratech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	100 kg
静荷重	200 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
温度範囲 (最大)	60 °C
総重量	0.199 kg

SUPRATECH

PJO125X32-Ø12

EAN 4031582070231



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

