

MAXTECH

UAP200X32-Ø8

EAN 4031582323023
Bestellnummer 00026927



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Maxtech
Gehäusetyp	Rad
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	160 kg
Statische Tragfähigkeit	320 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-25 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Gesamtgewicht	0,777 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Polyurethan, gespritzt
Lager	Präzisionskugellager
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	200 mm
Breite der Lauffläche	32 mm
Achsloch Durchmesser	8,1 mm
Nabenlänge	36,5 mm
Härte der Lauffläche (D)	40 Shore D

MAXTECH

UAP200X32-Ø8

EAN 4031582323023
Bestellnummer 00026927



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

