

MAXTECH

UAP200X32-Ø8

EAN 4031582323023



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪

| | |
|-------------|-------------|
| 本体材質 | ポリアミド |
| トレッド材質 | ポリウレタン、樹脂成型 |
| ベアリング | 精密ボールベアリング |
| スレッドガード | スレッドガード付き |
| 直径 | 200 mm |
| トレッド幅 | 32 mm |
| 車軸穴径 | 8.1 mm |
| ハブの長さ | 36.5 mm |
| トレッドの硬度 (D) | 40 ショアD |

パフォーマンス

| | |
|--------|-----------|
| 回転性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦 | ● ● ● ● ○ |
| 耐食性 | ● ● ● ○ ○ |

コア属性

| | |
|-----------|----------------|
| 製品名 | Maxtech |
| ハウジングタイプ | 車輪 |
| 標準 | EN12532 - 輸送機器 |
| 4km/hの耐荷重 | 160 kg |
| 静荷重 | 320 kg |
| 温度範囲 (最小) | -25 °C |
| 温度範囲 (最大) | 80 °C |
| 総重量 | 0.777 kg |

MAXTECH

UAP200X32-Ø8

EAN 4031582323023



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

