

PURETECH

DIR100X30-Ø12

EAN 4031582317756
Bestellnummer 00004913



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Puretech
Gehäusetyp	Rad
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	70 kg
Statische Tragfähigkeit	140 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	85 °C
Gesamtgewicht	0,278 kg

RAD

Material des Radkörpers	Stahlblech
Material der Lauffläche	Vollgummi, spurlos
Lager	Rollenlager
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	100 mm
Breite der Lauffläche	30 mm
Achsloch Durchmesser	12 mm
Nabenlänge	44,4 mm
Härte der Lauffläche (A)	80 Shore A

PURETECH

DIR100X30-Ø12

EAN 4031582317756
Bestellnummer 00004913



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

