

PURETECH

DIR100X30-Ø12

EAN 4031582317756



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪

本体材質	シートスチール
トレッド材質	硬質ゴム、ノンマーキング
ベアリング	ローラーベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	100 mm
トレッド幅	30 mm
車軸穴径	12 mm
ハブの長さ	44.4 mm
トレッドの硬度 (A)	80 ショアA

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Puretech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	70 kg
静荷重	140 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
温度範囲 (最大)	85 °C
総重量	0.278 kg

PURETECH

DIR100X30-Ø12

EAN 4031582317756



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

