

MAXTECH

UAP150X32-Ø8

EAN 4031582322972



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型
ベアリング	精密ボールベアリング
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	150 mm
トレッド幅	32 mm
車軸穴径	8.3 mm
ハブの長さ	36.5 mm
トレッドの硬度 (D)	40 ショアD

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Maxtech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	160 kg
静荷重	320 kg
温度範囲 (最小)	-25 °C
温度範囲 (最大)	80 °C
総重量	0.443 kg

MAXTECH

UAP150X32-Ø8

EAN 4031582322972



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

