

MAXTECH

UA0050X20-Ø8

EAN 4031582322842



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型
ベアリング	プレーンベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	50 mm
トレッド幅	20 mm
車軸穴径	8.3 mm
ハブの長さ	21 mm
トレッドの硬度 (D)	40 ショアD

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Maxtech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	50 kg
静荷重	100 kg
温度範囲 (最小)	-40 °C
温度範囲 (最大)	80 °C
総重量	0.029 kg

MAXTECH

UAO050X20-Ø8

EAN 4031582322842



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

