

BASETECH

POI050X20-Ø6

EAN 4031582320701

Bestillingsnummer 00050768



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ●
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Basetech
Kabinettype	Hjul
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	35 kg
Belastning Statisk	70 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	0,016 kg

HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Glideleje med Afstandsrør
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	50 mm
Hjulbane bredde	20 mm
Aksel Huldiameter	6,1 mm
Navlængde	21,7 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	65 Shore D

BASETECH

POI050X20-Ø6

EAN 4031582320701
Bestillingsnummer 00050768



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

