

BASETECH

POI050X20-Ø6

EAN 4031582320701
Número de pedido 00050768



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Basetech
Tipo de carcasa	Aro
Estándar	EN12530 - Dispositivos Ruedas
Capacidad de carga a 3 km/h	35 kg
Capacidad de carga estática	70 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Peso total	0,016 kg

ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Cojinete liso con Separador tubo separador
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	50 mm
Ancho de Banda de rodadura	20 mm
Diámetro del agujero del Eje	6,1 mm
Longitud del cubo	21,7 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	65 Shore D

BASETECH

POI050X20-Ø6

EAN 4031582320701

Número de pedido 00050768



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

