

BASETECH

POI050X20-Ø6

EAN 4031582320701

Rendelési szám 00050768



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ●

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Basetech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	35 kg
Statikus teherbírás	70 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,016 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapág	Siklócsapág távtartóval
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	50 mm
Futófelület szélessége	20 mm
Tengely furat átmérője	6,1 mm
Kerékagy hossza	21,7 mm
A futófelület keménysége (D)	65 Shore D

BASETECH

POI050X20-Ø6

EAN 4031582320701
Rendelési szám 00050768



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

