

BASETECH

POI050X20-Ø6

EAN 4031582320701

Numero d'ordine 00050768



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ● ● ● ○ ○

Rumore ● ● ● ○ ○

Attrito ● ● ● ● ●

Resistenza alla corrosione ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Basetech
Tipo di alloggiamento	Ruota
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	35 kg
Portata statica	70 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	0,016 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetto piano con distanziale
Parafili	Senza parafili
Diametro	50 mm
Larghezza battistrada	20 mm
Asse diametro del foro	6,1 mm
Lunghezza mozzo	21,7 mm
Durezza del Battistrada (D)	65 Shore D

BASETECH

POI050X20-Ø6

EAN 4031582320701

Numero d'ordine 00050768



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

