

BASETECH

POI050X20-Ø6

EAN 4031582320701



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	スパーサーチューブ付きプレーンベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	50 mm
トレッド幅	20 mm
車軸穴径	6.1 mm
ハブの長さ	21.7 mm
トレッドの硬度 (D)	65 ショアD

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ●
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Basetech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	35 kg
静荷重	70 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
温度範囲 (最大)	60 °C
総重量	0.016 kg

BASETECH

POI050X20-Ø6

EAN 4031582320701



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

