

# BASETECH

POI050X20-Ø6

EAN 4031582320701

Pasūtījuma numurs 00050768



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ●
Korozijas izturīgums	● ● ● ○ ○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Basetech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteni
Kravnesība pie 3 km/h	35 kg
Statiskā kravnesība	70 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	0,016 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto piano con distanziale
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	50 mm
Protektora platums	20 mm
Ass atveres diametrs	6,1 mm
Rumbas garums	21,7 mm
Protektora cietība (D)	65 Krasts D

# BASETECH

POI050X20-Ø6

EAN 4031582320701

Pasūtījuma numurs 00050768



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

---

