

BASETECH

POI050X20-Ø6

EAN 4031582320701
Bestelnummer 00050768



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ●
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Basetech
Behuizingstype	Wiel
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	35 kg
Statisch Draagvermogen	70 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,016 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Glijlager met tussenbus
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	20 mm
Asgatdiameter	6,1 mm
Naaf lengte	21,7 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	65 Shore D

BASETECH

POI050X20-Ø6

EAN 4031582320701
Bestelnummer 00050768



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

