

BASETECH

POI050X20-Ø6

EAN 4031582320701

Numer zamówienia 00050768



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ● ●
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Basetech
Typ obudowy	Koło
Standardowy	EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Nośność przy 3 km/h	35 kg
Nośność statyczne	70 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Waga całkowita	0,016 kg

KOŁO

Materiał ciała	Polipropylen
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	50 mm
Szerokość Bieżnia	20 mm
Średnica otworu Oś	6,1 mm
Długość piasty	21,7 mm
Twardość Bieżnia (D)	65 Shore D

BASETECH

POI050X20-Ø6

EAN 4031582320701

Numer zamówienia 00050768



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

